

塑料阀

流次郎君

保护您贵重的流体设备



☑ 控制装置与阀门一体化设计

☑ 开关设定范围秒 ~ 6 小时

Before
手动开关阀门
控制流体



After
使用自控阀，
节约您的宝贵时间



在点检过程中，
无需靠近蒸汽，
提高安全性！

产品种类（不锈钢阀门）



口径扩充

阀门口径为 10A，
15A，20A。
并提供口径扩充到
50A 的定制服务。



BOX 分离型

定时控制盒与阀门间距
可延长，最远 3 米处
排放冷凝水。定时控
制盒可更改方向（正
面，左侧，右侧）。

我们可以根据客户需求，协同开发新产品

制造商 Airtec(株)

〒801-0808

福岡县北九州市门司区葛叶1-5-15

TEL:+81-93-332-3302

FAX:+81-93-332-3031

E-MAIL:info@airtec-holdings.com

WEB:airtec-holdings.com/cn/